



TRE521



KNX RF bezdrátové čidlo pohybu 220°, nástěnná montáž, antracit mat

Technické vlastnosti

Rozměry

Doporučená montážní výška	2,50 - 2,50 m
Instalační výška	4 - 4 m

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
Minimální pracovní cyklus	30 s

Funkce

Pracovní cyklus vysílače	15 min
--------------------------	--------

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Osvětlení

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

Detekce

Úhel záběru	220 - 220
Úhel detekce, vodorovný	220 - 220

Podmínky použití

Provozní teplota	-20 - 55 °C
------------------	-------------

Materiál

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) Polycarbonat (PC)
----------	---

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, vyvolání scény při pohybu/bez pohybu Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro montáž na stěnu a strop, montáž do rohu s adaptérem