



TRE521



## QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.RF ΜΠΑΤΑΡ.ΑΝΘΡΑΚΙ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,50 - 2,50 m

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

#### Διαστάσεις

Ύψος εγκατάστασης 4 - 4 m

#### Ρυθμίσεις

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 30 s

#### Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 15 min

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

#### Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

#### Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

#### Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης 220 - 220

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 220 - 220

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 55 °C

#### Υλικά

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS)  
πολυανθρακικό (PC)

#### Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, κλήση σεναρίου σε κίνηση/μη κίνηση  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)  
Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα