



TRE521



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.RF ΜΠΑΤΑΡ.ΑΝΘΡΑΚΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,50 - 2,50 m

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

Διαστάσεις

Ύψος εγκατάστασης 4 - 4 m

Ρυθμίσεις

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 30 s

Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 15 min

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης 220 - 220

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 220 - 220

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -20 - 55 °C

Υλικά

Υλικό Ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο (ABS) πολυανθρακικό (PC)

Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, κλήση σεναρίου σε κίνηση/μη κίνηση
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα