



EK053



Thermostat d'ambiance bi-métal avec voyant et contact à fermeture

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 10 A

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V +10%/-15%

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Réglages

Température de consigne confort 5 - 35 °C

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Finition Mat

Dimensions

Hauteur 82 mm

Largeur 82 mm

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Équipement

Différence de température de commutation 0,50 K

Type de thermostat Régulateur de température ambiante

Type de sonde Capteur d'ambiance

Sécurité

Classe de protection (IP) IP30

Raccordement

Type de contacts 1NO

Compatibilité

Type de commande HVAC Eau chaude

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique I (1%)

Textes

Mode d'installation Convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés

Type de raccordement Avec bornes à vis

Recyclage thermique Avec recyclage thermique

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui