



EK053



Termostat bimetalowy 230V 1NO 10A

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd załączania 10 A

Zasilanie

Napięcie zasilania 230 V +10%/-15%

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Ustawienia

Nastawa temperatury komfortowej 5 - 35 °C

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Wymiary

Wysokość 82 mm

Szerokość 82 mm

Ekran

Z wyświetlaczem Nie

Sprzęt

Różnica temperatur powodująca przełączenie 0,50 K

Typ termostatu Termostat pokojowy

Powiązane sondy (czujniki) Czujnik pokojowy

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP30

Rodzaj połączenia

Rodzaj styku 1NO

Warunki użytkowania

Klasa efektywności energetycznej I (1%)

Dodatkowe informacje

Montaż Nadaje się do montażu natynkowego lub do montażu na puszkach podtynkowych

Typ połączenia Z zaciskami śrubowymi

Recyrkulacja termiczna z termicznym sprzężeniem zwrotnym

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak