



EK053



Nást. termostat bimetal. bez man.ovl., (1S), 10 A

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí	230 V +10%/-15%
-----------------	-----------------

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Nastavení

Požadovaná komfortní teplota	5 - 35 °C
------------------------------	-----------

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Povrchová úprava	Matná

Rozměry

Výška	82 mm
Šířka	82 mm

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Vybavení

Rozdíl spínací teploty	0,50 K
Typ termostatu	Pokojový termostat
Typ senzoru	Pokojové čidlo

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

Připojení

Typ kontaktu	1S
--------------	----

Přenos

Typ řízení HVAC	Horká voda
-----------------	------------

Podmínky použití

Třída energetické účinnosti	I (1%)
-----------------------------	--------

Texty

Způsob montáže	Vhodné pro montáž na omítku nebo montáž na krabici pod omítku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Tepelná recirkulace	S tepelnou zpětnou vazbou

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----