



EV106



Dimmer Pilota 1-10V X Controllo Fino A 30 Moduli Ev100-Ev102 - 4 Mod.Din

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	230 - 230 V
----------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz
-----------	------------

Connettività

Dimmerabile DALI	No
------------------	----

Potenza

Consumo di energia durante il funzionamento	3 VA
Potenza assorbita in stand-by	1 W

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Serie

Altezza	85 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	65 mm

Connessione

Sezione conduttore rigido	1.5 - 10 mm ²
Sezione conduttore flessibile	1 - 6 mm ²

Numero di moduli

Numero di moduli	4
------------------	---

Corrente

Segnale di controllo 1-10V (slave)	50 mA
------------------------------------	-------

Materiali

Colore	Grigio
--------	--------

Testo

Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Per installazione su guida DIN
Derivazione	Connessione per pulsanti standard e pulsanti luminosi (max 5 mA)

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----