



EV106



Uređaj distancionog upravljanja 1-10V, univerzalni

Tehničke karakteristike

Napon

Radni napon	230 - 230 V
-------------	-------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Povezivost

Dimanje DALI	Ne
--------------	----

Snaga

Potrošnja energije tokom rada	3 VA
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)	1 W

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 45 °C
-------------------	-------------

Dimenzije

Visina	85 mm
Širina	71 mm
Dubina	65 mm

Veza

Presjek krutog provodnika	1.5 - 10 mm ²
Presjek fleksibilnog vodiča	1 - 6 mm ²

Kapacitet

Broj modula	4
-------------	---

Tekst

Spajanje/čvorište	Priključak za osvijetljene (maks. 5 mA) ili standardne tastere
Vrsta veze	Sa vijčanim stezaljkama
Način instalacije	Za montažu na DIN šinu

Električna struja

Kontrolna struja 1-10 V slave	50 mA
-------------------------------	-------

Materijali

Boja	Siva
------	------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----