



EV106



Řídící člen (řízení přístrojů s rozhraním 1/10 V)

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
-----------------	-------------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Konektivita

Stmívání DALI	Ne
---------------	----

Výkon

Příkon během provozu	3 VA
Spotřeba energie v pohotovostním režimu	1 W

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 45 °C
------------------	-------------

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	65 mm

Připojení

Průřez plného vodiče	1.5 - 10 mm ²
Průřez flexibilního vodiče	1 - 6 mm ²

Kapacita

Počet modulů	4
--------------	---

Elektrický proud

Řídící proud 1-10 V (slave)	50 mA
-----------------------------	-------

Materiál

Barva	Šedá
-------	------

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Způsob montáže	Pro montáž na nosnou lištu DIN
Spojka	Přípojka pro osvětlená (max. 5 mA) nebo standardní tlačítka

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----