



EV106

IP20



ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΡΑΓΑΣ 1-10V STANDARD

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Συνδεσιμότητα

Dimming DALI Όχι

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 3 VA

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 1 W

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 45 °C

Διαστάσεις

Ύψος 85 mm

Πλάτος 71 mm

Βάθος 65 mm

Σύνδεση

Διατομή άκαμπτου αγωγού 1.5 - 10 mm²

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 1 - 6 mm²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 4

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα ελέγχου 1-10V slave 50 mA

Υλικά

Χρώμα Γκρι

Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Τρόπος εγκατάστασης Για τοποθέτηση σε ράγα DIN

Διακλάδωση Σύνδεση για φωτιζόμενα (max. 5 mA) ή κλασικά μπουτόν

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι