



80164785



IP20



**KNX e/s B.x Przycisk 4-kr z p. opis., diod. LED RGB i czuj. temp., ant. i alu**

**Właściwości techniczne**

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu Montaż podtynkowy

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Prąd elektryczny**

Pobór prądu przez magistralę transmisji danych 20 mA

**Funkcje**

Z termostatem pokojowym Nie

**Wymiary**

Wysokość 55,30 mm

Szerokość 55,80 mm

Głębokość 13,85 mm

**Sprzęt**

Liczba punktów sterowania 8

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Ze wskaźnikiem LED Tak

**Materiały**

Kolor Antracyt

Kod RAL 7016

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Wykończenie powierzchni Połysk

**Akcesoria**

Posiada pole opisowe Tak

**Ekran**

Z wyświetlaczem Nie

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Funkcja ręcznego przerywania już uruchomionych funkcji automatycznych

Ochrona Z zabezpieczeniem przed demontażem

Temperatura Zintegrowany czujnik temperatury z wyjściem zmierzonych wartości przez obiekt

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

Zgodność z RoHS Tak