



TXB304



Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy

Architecture

Système bus

EIB

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

Installation, montage

Montage sur

Encastré

Éclairage

Contrôle des LED

Non

Matière

Matériau

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP30

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée

5 - 5 V

Tension de service par bus

21 - 32 V

Type de tension d'alimentation

DC

Tension d'alimentation du système

30 V DC Via le bus

Textes

Mode d'installation

Pour montage encastré et en parois creuses

Type de raccordement

Avec câble préconfectionné

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui