




TXB304



IP20



Module d'entrées à encastrer : 4 entrées pour contacts libres de potentiel

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4
-----------------------------	---

Connectivité

Système bus radio-KNX	No
-----------------------	----

Équipement

Tension du signal externe nécessaire	No
Fréquence radio bidirectionnelle	No
Avec batterie	No
Avec contrôle CVC	No

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Éclairage

Contrôle des LED	No
------------------	----

Matières

Matière	PVC
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

Tension

Tension d'entrée	5 - 5 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus

Textes

Mode d'installation	Pour montage encastré et en parois creuses
Type de raccordement	Avec câble pré-assemblé

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----