




TXB304



IP20



Módulo 4 entradas libres de potencial

Características técnicas

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	-------------

Arquitectura

Sistema de bus	Bus EIB
----------------	---------

Corriente eléctrica

Número de circuitos de entrada	4
--------------------------------	---

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
------------------------------	----

Equipo

Señal de tensión externa necesaria	No
Radiofrecuencia bidireccional	No
Con batería	No
Con control HVAC	No

Instalación, montaje

Montaje en	Empotrado
------------	-----------

Iluminación

LED de control	No
----------------	----

Materiales

Material	Plástico
Colour	Gris claro
Código RAL	7035

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP30
-------------------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	0 - 45 °C
-------------------------------	-----------

Tensión

Tensión de entrada	5 - 5 V
Tensión de servicio del BUS	21 - 32 V
Tipo de alimentación de tensión	CC
Tensión de alimentación del sistema	30 V DC vía bus

Texto

Tipo de montaje	Para montaje empotrado y en pared hueca
Tipo de conexión	Con cable pre-ensamblado

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----