




TXB304



IP20



Modulo ingresso KNX 4 ingressi liberi da potenziale da incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Architettura

Sistema bus	EIB
-------------	-----

Corrente

Numero di circuiti di ingresso	4
--------------------------------	---

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria	No
Radiofrequenza bidirezionale	No
Con batterie	No
Con controllo HVAC	No

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Illuminazione

Controllo LED	No
---------------	----

Materiali

Materiale	Plastica
Colore	Grigio chiaro
Codice RAL	7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP30
---	------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso	5 - 5 V
Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione di alimentazione del sistema	30 V DC tramite bus

Testo

Tipo di montaggio	Per montaggio a incasso e in parete cava
Tipo di connessione	Con cavo preconfezionato

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----