



TRE201



**KNX-RF schakelactor 1-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink**

**Technische karakteristieken**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

**Connectiviteit**

Radioprotocol	KNX-RF
Ontvanger categorie	2
Met KNX-bussysteem	Nee
Met bussysteem KNX RF	Ja

**Afmetingen**

Afmetingen	35 x 85 mm
Hoogte	35 mm
Breedte	85 mm
Inbouwdiepte	40 mm

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

**Materiaal**

Kleur	Wit
-------	-----

**Uitrusting**

Met schakelaar voor manuele bediening	Nee
Radiofrequentie bidirectioneel	Ja

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom	10 A
---------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 50 Hz
RF-ontvangstfrequentie	868,30 - 868,30 MHz

**Vermogen**

Uitgangsvermogen	2300 W
Gloeï- en halogeenlamp 230 V	1500 W

**Spanning**

Bedrijfsspanning	230 - 230 V
Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Netspanning via bus	21 - 32 V

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Functie	Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Aansluitwijze	Met schroefliftklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----