



TRE201



KNX q/e/s Natynkowe wyjście załączające 1-krotne, IP55

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Łączność

Protokół radiowy	KNX Radio
Kategoria odbiornika	2
Z magistralą KNX	Nie
Z systemem magistrali KNX radio	Tak

Wymiary

Wymiary	35 x 85 mm
Wysokość	35 mm
Szerokość	85 mm
Zakres głębokości wbudowania	40 mm

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	10 A
-----------------	------

Materiały

Kolor	Biały
-------	-------

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Tak
Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Nie

Prąd elektryczny

Prąd załączania	10 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 50 Hz
Częstotliwość odbiornika radiowego	868,30 - 868,30 MHz

Moc

Moc wyjściowa	2300 W
Lampa żarowa 230 V i halogenowa	1500 W

Napięcie

Zakres napięcia pracy	230 - 230 V
Napięcie znamionowe łączeniowe U _e (AC)	230 - 230 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen Możliwość aktywacji funkcji repeatera w celu zwiększenia zasięgu radiowego Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----