



TRE201



IP55



Actuador bin. 1 canal 10A RF KNX IP55

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conectividade

Protocolo Radiofrequência	RF KNX
Categoria do recetor	2
Ligação ao cabo bus KNX	Não
Sistema bus RF KNX	Sim

Dimensões

Dimensões	35 x 85 mm
Altura	35 mm
Largura	85 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Intensidade de corrente

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Materiais

Cor	Creme
-----	-------

Equipamento

Com comando manual	Não
Frequência RF bidirecional	Sim

Intensidade de corrente

Poder de corte	10 A
----------------	------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
Frequência de recepção RF	868,30 - 868,30 MHz

Potência

Potência de saída	2300 W
Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V	1500 W

Tensão

Tensão de funcionamento	230 - 230 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	230 - 230 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Textos

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários A função de repetição pode ser ativada para aumentar o alcance do rádio Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Tipo de ligação	Terminais com parafusos sobrelevados

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----