



TRE201



KNX RF spínací člen 1-násobný, nástěnný, bílá

Technické vlastnosti

Nastavení

Podporovaný režim nastavení	ETS easy
-----------------------------	-------------

Konektivita

Rádiový protokol	Rádio KNX
Kategorie přijímače	2
Se sběrnicevým systémem KNX	Ne
Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano

Rozměry

Rozměry	35 x 85 mm
Výška	35 mm
Šířka	85 mm
Vestavěná hloubka	40 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud	10 A
-----------------	------

Materiál

Barva	Bílá
-------	------

Vybavení

Obousměrné rádiové frekvence	Ano
Se spínačem pro ruční přepínání	Ne

Elektrický proud

Spínací proud	10 A
---------------	------

Frekvence

Frekvence	50 - 50 Hz
Frekvence rádiového příjmu	868,30 - 868,30 MHz

Výkon

Výstupní výkon	2300 W
Žárovková a halogenová svítidla 230 V	1500 W

Napětí

Provozní napětí	230 - 230 V
Provozní napětí AC	230 - 230 V
Provozní napětí nad sběrnici	21 - 32 V

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
-----------------	------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén Pro zvýšení dosahu rádia lze aktivovat funkci opakování. Funkce resetování (do továrního nastavení)
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - liftsystem

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----