



TRE201



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΔΕΚΤΗΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 1 ΕΞΟΔΟΥ ON/OFF 16A

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2
Με σύστημα bus KNX Όχι
Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις 35 x 85 mm
Ύψος 35 mm
Πλάτος 85 mm
Ενσωματωμένο βάθος 40 mm

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Ναι
Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή Όχι

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz
Συχνότητα ασύρματης λήψης 868,30 - 868,30 MHz

Ισχύς

Ισχύς εξόδου 2300 W
Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 1500 W

Τάση

Τάση λειτουργίας 230 - 230 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e 230 - 230 V
Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

Κείμενο

Λειτουργία Πρόσθετες λειτουργίες Easy: +6 σενάρια η λειτουργία επαναλήπτη μπορεί να ενεργοποιηθεί για την επέκταση της εμβέλειας του ασύρματου Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις) Με βιδωτούς ακροδέκτες ανύψωσης

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι