



TXB692F



Module de sortie 2x 6A /230V~, 2 entrées, à encastrer, KNX

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	Encastré
-------------	----------

Equipement

Avec interrupteur pour commutation manuelle	Oui
---	-----

Matière

Couleur	Gris clair
---------	------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	6 A
Courant de commutation max.	6 A

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
----------------------------	-----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm ²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm ²

Capacité

Nombre de modules	0
-------------------	---

Textes

Fonction	Avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme Fonctions d'entrée binaire : Commutation, gradation, store, transmetteur de valeur, scène, priorité, minuterie, sous- plaque Avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----