



TXB692F



### Módulo 2entradas+1salida persianas, easy

#### Características técnicas

##### Configuración

Modo de configuración posible

ETS  
easy

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio

No

##### Instalación, montaje

Montaje en

Empotrado

##### Materiales

Colour

Gris claro

##### Equipo

Con interruptor para interruptor manual

Sí

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada

6 A

Corriente máxima de conmutación

6 A

##### Tensión

Tensión de servicio del BUS

21 - 32 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento

-5 - 45 °C

##### Conexión

Sección transversal de conductor flexible

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

Sección transversal de conductor rígido

0.75 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Capacidad

Número de módulos

0

##### Texto

Función

Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma  
Funciones de entrada binaria: Comutación, variación del nivel  
de iluminación, persiana, transmisor de valor, escena, prioridad,  
funcionamiento del temporizador, subplaca  
Con función de posicionamiento para el ajuste de celosía  
veneciana y de láminas

Tipo de conexión

Con bornes roscados

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS

Sí