



TXB692F



Modulo uscita KNX 2 uscite 6A + 2 ingressi liberi da potenziale da incasso

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

Materiali

Colore	Grigio chiaro
--------	---------------

Equipaggiamento

Con interruttore per commutazione manuale	Sì
---	----

Corrente

Corrente nominale	6 A
Max. corrente di commutazione	6 A

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio tramite cavo bus	21 - 32 V
---------------------------------------	-----------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Connessione

Sezione conduttore flessibile	0.75 - 2.5 mm ²
Sezione conduttore rigido	0.75 - 2.5 mm ²

Numero di moduli

Numero di moduli	0
------------------	---

Testo

Funzione	Con funzioni di sicurezza ad es. per vento, pioggia, allarme Funzioni ingresso binario: Commutazione, regolazione della luce, veneziane, invio valore, scenario, priorità, temporizzatore Con funzione di posizionamento per veneziane e lamelle
Tipo di connessione	Con morsetti a vite

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----