



TXB692F



KNX e/s Sterownik załączający/żaluzjowy 2-/1-krotny + wejście 2-krotne, p/t, 6 A

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Materiały

Kolor	Jasnoszary
-------	------------

Sprzęt

Z przełącznikiem dla przełącznika ręcznego	Tak
--	-----

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	6 A
Maksymalny prąd łączeniowy	6 A

Napięcie

Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
-----------------------------	-----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego	0.75 - 2.5 mm ²
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	0.75 - 2.5 mm ²

Pojemność

Liczba modułów	0
----------------	---

Dodatkowe informacje

Funkcja	Z funkcjami zabezpieczającymi, np. dla alarmu wiatru, deszczu Funkcje wejścia binarnego: Załączanie, ściemnianie, żaluzja, nadajnik wartości, scena, priorytet, sterowanie czasowe, płyta pomocnicza Z funkcją pozycjonowania położenia rolety i pozycji lameli
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowymi

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----