



TXB692F



**KNX jaloezie-actor + 2 ingangen, inbouw, kabel aansluiting**

**Technische eigenschappen**

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

**Samenstelling**

Met schakelaar voor handbediening	Ja
-----------------------------------	----

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	6 A
Max. schakelstroom	6 A

**Spanning**

Netspanning via bus	21 - 32 V
---------------------	-----------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Aantal modules	0
----------------	---

**Teksten**

Functie Met veiligheidsfuncties bijv. voor wind, regen, alarm Binaire ingangsfuncties: Schakelen, dimmen, jaloezie, indicator, scène, prioriteit, timerbediening, onderplaat Met positioneringsfunctie voor jaloezie- en lamellenstand	
---	--

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
---------------	--------------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----