



TXB692F



Actuador bin 2 canais 6A+2E encastr KNX

Características técnicas

Modo de configuração

Modo de configuração suportado

ETS
easy

Conectividade

Sistema bus RF KNX

Não

Instalação / montagem

Montagem

Encastrar

Equipamento

Com comando manual

Sim

Materiais

Cor

Cinzento-claro

Intensidade de corrente

Corrente nominal

6 A

Corrente máx. de comutação

6 A

Tensão

Tensão de funcionamento do bus

21 - 32 V

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento

-5 - 45 °C

Ligações

Secção transversal de condutor flexível

0.75 - 2.5 mm²

Secção transversal de condutor rígido

0.75 - 2.5 mm²

Capacidade

Número de módulos

0

Textos

Função

Com funções de segurança, p. ex., para vento, chuva, alarme
Funções de entrada binária: Comutação, regulação da intensidade
da luz, estore, codificador, cenário, prioridade, operação
temporizada, placa inferior
Com função de posicionamento para estado de estore e posição
das lâminas

Tipo de ligação

Com terminais de parafuso

Sustentabilidade

Conformidade RoHS

Sim