



TXB692F



ΧΩΝΕΥΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX EASY 2 ΕΞΟΔΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ / ΡΟΛΩΝ 6A + 2 ΕΙΣΟΔΩΝ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης	ETS easy
---------------------------------------	-------------

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX	Όχι
-------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Χωνευτή τοποθέτηση
------------	--------------------

Εξοπλισμός

Με διακόπτη για χειροκίνητη διακοπή	Ναι
-------------------------------------	-----

Υλικά

Χρώμα	Ανοιχτό γκρι
-------	--------------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα	6 A
Μέγιστο ρεύμα διακοπής	6 A

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus	21 - 32 V
---------------------------	-----------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	0.75 - 2.5 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	0.75 - 2.5 mm ²

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	0
-------------------	---

Κείμενο

Λειτουργία	Με λειτουργίες ασφαλείας π.χ. για άνεμο, βροχή, συναγερμό Λειτουργίες δυαδικής επαφής: Εναλλαγή, ρύθμιση φωτισμού, περσίδες, πομπός τιμών, σενάρια, προτεραιότητα, λειτουργία χρονοδιακόπτη, πλακίδιο Με θέσης των περσίδων και των ελασμάτων
------------	---

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----