



TRE302



IP55



Poussoir mural 2 entrées IP55 KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur En saillie

Fréquence

Fréquence d'émission radio 868,30 MHz

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C

Connectivité

Type de récepteur 2

Protocole radio Radio KNX

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

Tension

Tension de service 3 - 3 V

Dimensions

Profondeur des boîtes d'encastrement 25 mm

Hauteur 76 mm

Largeur 49 mm

Matière

Couleur Blanc

Code RAL 9010

Matériau Plastique

Finition Brillant
Mat

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Textes

Fonction Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas
Prise en charge simple de la configuration par un appareil maître
Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)

Mode d'installation Pour fixation par vissage ou montage avec support collable
Pour montage vertical ou horizontal

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui