



TRE302



2 pulsanti radio KNX 2 ingressi batteria Ip55 da parete

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Frequenza

Frequenza di trasmissione radio	868,30 MHz
---------------------------------	------------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Connettività

Categoria ricevitore	2
Protocollo radio	Radio KNX

Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione d'esercizio	3 - 3 V
----------------------	---------

Serie

Profondità delle scatole da incasso	25 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	49 mm

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	9010
Materiale	Plastica
finitura superficiale	Lucido Opaco

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Testo

Funzione	Funzioni supplementari semplici: +6 scenari, modalità di esercizio on/off, 1 comando pulsanti su/giù Memorizzazione semplice della configurazione di un apparecchio master Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
Tipo di montaggio	Per il fissaggio tramite viti o il montaggio con supporto incollabile Per installazione verticale e orizzontale

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----