



TRE302



KNX q/e/s Natynkowy nadajnik radiowy 2-krotny, IP55

Właściwości techniczne

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
----------------	-----------------------

Częstotliwość

Częstotliwość nadajnika radiowego	868,30 MHz
-----------------------------------	------------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 55 °C
-------------------------	-------------

Łączność

Kategoria odbiornika	2
Protokół radiowy	KNX Radio

Funkcje

Z termostatem pokojowym	Nie
-------------------------	-----

Napięcie

Zakres napięcia pracy	3 - 3 V
-----------------------	---------

Wymiary

Wbudowane puszkę podtynkowe	25 mm
Wysokość	76 mm
Szerokość	49 mm

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	9010
Materiał	Tworzywo sztuczne
Wykończenie powierzchni	Połysk Mat

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Dodatkowe informacje

Funkcja	Łatwe funkcje dodatkowe: +6 scen, tryb pracy zał./wyl., sterowanie 1 przyciskiem góra/dół Konfiguracja może zostać przesłana z urządzenia głównego Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)
Montaż	Do mocowania za pomocą śrub lub do montażu z mocowaniem samoprzylepnym Do montażu pionowego i poziomego

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----