



TRE302



KNX-RF drukschakelaar IP55 2-voudig batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 55 °C
---------------------	-------------

Frequentie

RF-zendfrequentie	868,30 MHz
-------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Ontvanger categorie	2
Radioprotocol	KNX-RF

Funcities

Met ruimtethermostaat	Nee
-----------------------	-----

Spanning

Bedrijfsspanning	3 - 3 V
------------------	---------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	25 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	49 mm

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	9010
Materiaal	Kunststof
Afwerking oppervlakte	Glanzend Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Teksten

Functie	Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag Configuratie kan eenvoudig worden overgedragen van een hoofdapparaat Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)
Montagewijze	Voor schroefbevestiging of voor zelfklevende montage Voor horizontale en verticale montage

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----