



TRE302



KNX-RF drukschakelaar IP55 2-voudig batterijvoeding wit, quicklink

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C

Frequentie

RF-zendfrequentie 868,30 MHz

Aansluitmogelijkheden

Ontvanger categorie 2

Radioprotocol KNX-RF

Funcities

Met ruimtethermostaat Nee

Spanning

Bedrijfsspanning 3 - 3 V

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 25 mm

Hoogte 76 mm

Breedte 49 mm

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 9010

Materiaal Kunststof

Afwerking oppervlakte Glanzend Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Teksten

Functie Extra functies Easy: +6 scènes, bedrijfsstand aan/uit, 1 toetsbesturing omhoog/omlaag
Configuratie kan eenvoudig worden overgedragen van een hoofdapparaat
Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Montagewijze Voor schroefbevestiging of voor zelfklevende montage
Voor horizontale en verticale montage

Duurzaamheid

RoHS conform Ja