



TRE302



BP 2 canais RF KNX IP55

Características técnicas

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Frequência

Frequência de transmissão de rádio	868,30 MHz
------------------------------------	------------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 55 °C
------------------------------	-------------

Conetividade

Categoria do recetor	2
Protocolo Radiofrequência	Rádio KNX

Funções

Com controlador de temperatura ambiente	Não
---	-----

Tensão

Tensão de funcionamento	3 - 3 V
-------------------------	---------

Dimensões

Profundidade de montagem das caixas de encastrar	25 mm
Altura	76 mm
Largura	49 mm

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Material	Plástico
Acabamento	Brilhante Mate

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Texto

Função	Funções adicionais simples: +6 cenários, modo de funcionamento ON/OFF, 1 botão de controlo para cima/baixo A configuração pode ser facilmente transferida a partir de um dispositivo principal Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
Modo de instalação	Para fixação por parafuso ou para montagem com fixação adesiva Para fixação vertical e horizontal

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----