



TRE302



Taster, 2-struki, IP55, NŽ, KNX, quicklink

Tehničke karakteristike

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Frekvencija

Frekvencija radioprijenosa	868,30 MHz
----------------------------	------------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-10 - 55 °C
-------------------	-------------

Povezivost

Kategorija prijemnika	2
Radio protokol	KNX Radio

Funkcije

Sa regulatorom sobne temperature	Ne
----------------------------------	----

Napon

Radni napon	3 - 3 V
-------------	---------

Dimenzije

Montažna dubina ugradbenih kutija	25 mm
Visina	76 mm
Širina	49 mm

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	9010
Materijal	Plastika
Obrada površine	Sjajno Mat

Pribor

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

Tekst

Funkcija	Easy dodatne funkcije: +6 scena, način rada ON/OFF, 1 kontrola tastera za gore/dole Konfiguracija se jednostavno može prenijeti sa master uređaja Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima ili za adhezivnu montažu Za vertikalnu i horizontalnu montažu

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----