



TRE302



KNX RF tlačítko 2-násobné bateriové přísazené, quicklink, bílá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

Frekvence

Frekvence rádiového vysílání	868,30 MHz
------------------------------	------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Konektivita

Kategorie přijímače	2
Rádiový protokol	Rádio KNX

Funkce

S prostorovým termostatem	Ne
---------------------------	----

Napětí

Provozní napětí	3 - 3 V
-----------------	---------

Rozměry

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	25 mm
Výška	76 mm
Šířka	49 mm

Materiál

Barva	Bílá
Kód RAL	9010
Materiál	Umělá hmota
Povrchová úprava	Lesklý Matná

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Texty

Funkce	Easy doplňkové funkce: +6 scén, provozní režim zapnuto/vypnuto, ovládání 1 tlačítkem nahoru/dolů Konfiguraci lze jednoduše přenést z nadřazeného zařízení Funkce resetování (do továrního nastavení)
Způsob montáže	Pro přišroubování nebo pro montáž nalepením Pro svislou a vodorovnou montáž

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----