



TRE302



QL ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ IP55

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -10 - 55 °C

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου 868,30 MHz

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη 2

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας KNX ασύρματο

Λειτουργίες

Με θερμοστάτη Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας 3 - 3 V

Διαστάσεις

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 25 mm

Ύψος 76 mm

Πλάτος 49 mm

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 9010

Υλικό Πλαστικό

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό Ματ

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Κείμενο

Λειτουργία Easy πρόσθετες λειτουργίες: +6 σενάρια, λειτουργία on/off, 1 μπουτόν ελέγχου up/down
Η διαμόρφωση μπορεί απλά να μεταφερθεί από μια κύρια συσκευή
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση ή για τοποθέτηση με αυτοκόλλητη στερέωση
Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι