



TRE302



Tryckknapp 2 kanal IP55

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-10 - 55 °C
------------------	-------------

Frekvens

Radiosändningsfrekvens	868,30 MHz
------------------------	------------

Anslutning

Mottagarkategori	2
Radioprotokoll	KNX Radio

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Spänning

Driftspänning	3 - 3 V
---------------	---------

Dimensioner

Inbyggnadsdjup infällda lådor	25 mm
Höjd	76 mm
Bredd	49 mm

Material

Färg	Vit
	9010
Material	Plast
Ytbehandling	Blank
	Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Arkitektur

Bussystem	EIB
-----------	-----

Text

Funktion	Enkla tilläggsfunktioner: ytterligare funktioner easy: +6 scenarion, till/från, 1 upp/ned Det är enkelt att överföra konfigurationen från en masterenhet Återställningsfunktion (till fabriksinställning)
Utförande	För fastsättning med skruv eller för montering med självhäftande tejp För vertikalt och horisontellt montage

Leveransens omfattning

Bussanslutning inkluderad	Nej
---------------------------	-----

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----