



EK003



IP30



Termostat, elektronski, 1 preklopni kontakt, sa ručnim prekidačem 8A

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 8 A

Napajanje

Napon napajanja 230 V +/- 15%

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda 5 - 30 °C

Materijali

Boja Bijelo

RAL kod 9010

Obrada površine Mat

Dimenzije

Visina 80 mm

Širina 80 mm

Dubina 30 mm

Ekran

Sa ekranom Ne

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja 0,30 K

Vrsta termostata Digitalno

Vrsta sonde Sobni senzor

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP30

Veza

Vrsta kontakata 1x izmjenični

Kompatibilnost

Vrsta kontrole HVAC-a Vruća voda

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti IV (2%)

Tekst

Način instalacije Prikladno za nadgradnu montažu ili za montažu na ugradbene kutije

Vrsta veze Sa vijčanim stezaljkama

Termalna recirkulacija Sa termičkim povratom putem softvera

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da