



EK003



### Nást. termostat elektron. s man. ovl., (1P), 8 A

#### Technické vlastnosti

##### Elektrický proud

Spínací proud 8 A

##### Napájení 230 V, záložní baterie 10 let

Napájecí napětí 230V +/-15%

##### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

##### Nastavení

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

##### Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

##### Rozměry

Výška 80 mm

Šířka 80 mm

Hloubka 30 mm

##### Obrazovka

S displejem Ne

##### Vybavení

Rozdíl spínací teploty 0,30 K

Typ termostatu Digitální

Typ senzoru Pokojové čidlo

##### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP30

##### Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

##### Přenos

Typ řízení HVAC Horká voda

##### Podmínky použití

Třída energetické účinnosti IV (2%)

##### Texty

Způsob montáže Vhodné pro montáž na omítku nebo montáž na krabici pod omítku

Typ připojení Se šroubovými svorkami

Tepelná recirkulace Se softwarovou tepelnou zpětnou vazbou

##### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano