



TXA304



Module 4 entrées modulaires 230V~

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés

ETS
easy

Architecture

Système bus

EIB

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

4

Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

Installation, montage

Montage sur

Rail DIN

Éclairage

Contrôle des LED

Non

Matière

Matériau

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

Sécurité

Classe de protection (IP)

IP20

Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de service par bus

21 - 32 V

Type de tension d'alimentation

AC

Dimensions

Longueur

35 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

69 mm

Textes

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui