



TXA304



### Module 4 entrées modulaires 230V~

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

##### Architecture

Système bus	EIB
-------------	-----

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée	4
-----------------------------	---

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

##### Équipement

Tension du signal externe nécessaire	Non
Fréquence radio bidirectionnelle	Non
Avec batterie	Non
Excitation par HLK	Non

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

##### Éclairage

Contrôle des LED	Non
------------------	-----

##### Matière

Matériau	Plastique
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Conditions d'utilisation

Température de service	0 - 45 °C
------------------------	-----------

##### Tension

Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	AC

##### Dimensions

Longueur	35 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	69 mm

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----