



TXA304



KNX universele ingangsmodule, 4-voudig, 230 V

Technische karakteristieken

Architectuur

Bussysteem Bussysteem KNX

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Elektrische Stroom

Aantal ingangen 4

Uitrusting

Externe signaalspanning noodzakelijk Nee

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Uitrusting

Radiofrequentie bidirectioneel Nee

Met batterij Nee

Met klimaat-regeling Nee

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Verlichting

LEDbesturing Nee

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Lichtgrijs

RAL-kleur 7035

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 0 - 45 °C

Spanning

Ingangsspanning 230 - 230 V

Netspanning via bus 21 - 32 V

Type voeding AC

Afmetingen

Lengte 35 mm

Hoogte 90 mm

Diepte 69 mm

Teksten

Aansluitwijze Met quickconnect-steekklemmen

Duurzaamheid

RoHS conform Ja