



TXA304



### Module 4 entrées modulaires 230V~

#### Caractéristiques techniques

##### Réglages

Modes de configuration supportés

ETS  
easy

##### Architecture

Système bus

EIB

##### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée

4

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX

Non

##### Equipement

Tension du signal externe nécessaire

Non

Fréquence radio bidirectionnelle

Non

Avec batterie

Non

Excitation par HLK

Non

##### Installation, montage

Montage

Rail DIN

##### Éclairage

Contrôle par LED

Non

##### Matière

Matière

Plastique

Couleur

Gris clair

Code RAL

7035

##### Sécurité

Indice de protection IP

IP20

##### Conditions d'utilisation

Température de service

0 - 45 °C

##### Tension

Tension d'entrée

230 - 230 V

Tension de service par bus

21 - 32 V

Type de tension d'alimentation

AC

##### Dimensions

Longueur

35 mm

Hauteur

90 mm

Profondeur

69 mm

##### Textes

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS

Oui