



TXA304



Modulo Ingresso On/Off Bus KNX - 4 In 230 V Ac - 4 Moduli Din

Caratteristiche tecniche

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata

ETS
easy

Architettura

Sistema bus

EIB

Corrente

Numero di circuiti di ingresso

4

Connettività

Con sistema bus radio KNX

No

Equipaggiamento

Tensione esterna necessaria

No

Radiofrequenza bidirezionale

No

Con batterie

No

Con controllo HVAC

No

Installazione, montaggio

Montaggio su

Guida DIN

Illuminazione

Controllo LED

No

Materiali

Materiale

Plastica

Colore

Grigio chiaro

Codice RAL

7035

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)

IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

0 - 45 °C

Condizioni di impiego

Tensione d'ingresso

230 - 230 V

Tensione d'esercizio tramite cavo bus

21 - 32 V

Tipo di tensione di alimentazione

AC

Serie

Lunghezza

35 mm

Altezza

90 mm

Profondità

69 mm

Testo

Tipo di connessione

Con terminali QuickConnect

Sostenibilità

Conformità ROHS

Si