



TXA304



KNX e/s Wejście binarne 4-krotne, 230V AC

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji	ETS easy
--------------------------------	-------------

Architektura

System magistralny	magistrala EIB
--------------------	----------------

Prąd elektryczny

Liczba obwodów wejściowych	4
----------------------------	---

Sprzęt

Wymagane zewnętrzne napięcie	Nie
------------------------------	-----

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio	Nie
---------------------------------	-----

Sprzęt

Częstotliwość radiowa dwukierunkowa	Nie
Z baterią	Nie
Z układem sterowania HVAC	Nie

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Szyna DIN
----------------	-----------

Oświetlenie

Do sterowania LED	Nie
-------------------	-----

Materiały

Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Jasnoszary
Kod RAL	7035

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	0 - 45 °C
-------------------------	-----------

Napięcie

Zakres napięcia wejściowego	230 - 230 V
Napięcie robocze magistrali	21 - 32 V
Typ napięcia zasilania	AC

Wymiary

Długość	35 mm
Wysokość	90 mm
Głębokość	69 mm

Dodatkowe informacje

Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi quickconnect
----------------	------------------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----