



TXA304



Módulo 4 entradas binárias 230V KNX

Características técnicas

Arquitetura

Comunicação	EIB
-------------	-----

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Intensidade de corrente

N.º de circuitos de entrada	4
-----------------------------	---

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Não
--------------------	-----

Equipamento

Tensão de sinal externa necessária	Não
Frequência RF bidirecional	Não
Com bateria	Não
Para controlo AVAC	Não

Instalação / montagem

Montagem	Calha DIN
----------	-----------

Iluminação

Controlo de LED	Não
-----------------	-----

Materiais

Material	Plástico
Cor	Cinza-claro
Código RAL	7035

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	0 - 45 °C
------------------------------	-----------

Tensão

Tensão de entrada	230 - 230 V
Tensão de funcionamento do bus	21 - 32 V
Tipo de alimentação de tensão	CA (abreviatura)

Dimensões

Comprimento	35 mm
Altura	90 mm
Profundidade	69 mm

Textos

Tipo de ligação	Com terminais de encaixe QuickConnect
-----------------	---------------------------------------

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----