



TXA304



**Módulo 4 entradas binárias 230V KNX**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Comunicação EIB

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado ETS  
easy

**Corrente elétrica**

N.º de circuitos de entrada 4

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX Não

**Equipamento**

Tensão de sinal externa necessária Não

Frequência RF bidirecional Não

Com bateria Não

Para controlo AVAC Não

**Instalação, montagem**

Montagem Calha DIN

**Iluminação**

Controlo de LED Não

**Materiais**

Material Plástico

Cor Cinzento-claro

Código RAL 7035

**Segurança**

Índice de proteção IP IP20

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento 0 - 45 °C

**Tensão**

Tensão de entrada 230 - 230 V

Tensão de funcionamento do bus 21 - 32 V

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

**Dimensões**

Comprimento 35 mm

Altura 90 mm

Profundidade 69 mm

**Texto**

Tipo de ligação Com terminais de encaixe QuickConnect

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs Sim