



ΤΧΑ304



## ΜΟΝΑΔΑ KNX 4 ΕΙΣΟΔΩΝ 4A

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Αρχιτεκτονική

Σύστημα bus EIB

#### Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS easy

#### Ηλεκτρικό ρεύμα

Αριθμός κυκλωμάτων εισόδου 4

#### Εξοπλισμός

Απαραίτητη εξωτερική τάση σήματος Όχι

#### Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

#### Εξοπλισμός

Αμφίδρομη ραδιοσυχνότητα Όχι

Με μπαταρία Όχι

Με έλεγχο HVAC Όχι

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Ράγα DIN

#### Φωτισμός

Έλεγχος LED Όχι

#### Υλικά

Υλικό Πλαστικό

Χρώμα Ανοιχτό γκρι

Κωδικός RAL 7035

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας 0 - 45 °C

#### Τάση

Τάση εισόδου 230 - 230 V

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τύπος τροφοδοσίας τάσης AC

#### Διαστάσεις

Μήκος 35 mm

Ύψος 90 mm

Βάθος 69 mm

#### Κείμενο

Είδος σύνδεσης Με plug-inaκροδέκτες quickconnect

#### Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι