



TU404



Téléco. 4 BP 4E KNX radio QL

Caractéristiques techniques

Fréquence

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
Fréquence d'émission radio	868,30 MHz

Tension

Tension de service	6 - 6 V
--------------------	---------

Fonctions

Max. portée de transmission radio à l'intérieur	30 m
Max. portée de transmission radio à l'extérieur	100 m

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	4
-------------------	---

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP50
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	46,5 mm
Profondeur	15,80 mm

Équipement

Avec batterie	Oui
---------------	-----

Pile

Durée de vie de la batterie	5 ans
-----------------------------	-------

Textes

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----