



TU404



**Téléco. 4 BP 4E KNX radio QL**

**Caractéristiques techniques**

**Fréquence**

Fréquence de transmission	868 - 868 MHz
Fréquence d'émission radio	868.30 MHz

**Tension**

Tension de service	6 - 6 V
--------------------	---------

**Fonctions**

Max. portée de transmission radio à l'extérieur	100 m
---	-------

**Connectivité**

Protocole radio	Radio KNX
Catégorie du récepteur	2

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches	4
-------------------	---

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP50
-------------------------	------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

**Dimensions**

Hauteur	83 mm
Largeur	46.5 mm
Profondeur	15.80 mm

**Equipement**

Avec batterie	Oui
---------------	-----

**Pile**

Durée de vie de la batterie	5 ans
-----------------------------	-------

**Textes**

Fonction	Fonctions supplémentaires faciles: +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
----------	---

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----